

**Garant****Polyuretanslangsansats med säkerhetskoppling av stål Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 5m****Beställningsdata**

Ordernummer	080242 5
GTIN	4062406523794
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återullningskraft. Lämplig för oljad tryckluft.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stål-nippel.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv slanglängd	5 m
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	16 bar
Invändig slang-Ø	8 mm
utvändig slang-Ø	12 mm
Färg	blå
Produktslag	Slang

---

## Tillbehör

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig  
anslutningsgänga 1/4 tum

---

080290 1/4