

Garant

**Polyuretanspiralslang 1/2 tum med säkerhetskoppling av stål Ø 11×16 mm,
Effektiv slanglängd: 5m**

**Beställningsdata**

Ordernummer	080239 5
GTIN	4062406523787
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka.
Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive **GARANT säkerhets-snabbkoppling av stål** och stål-nippel.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Effektiv slanglängd	5 m
utvändig slang-Ø	16 mm
Invändig slang-Ø	11 mm
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Produktslag	Slang

