

Garant

**Polyuretanspiralslang 1/2 tum med säkerhetskoppling av stål Ø 11×16 mm,
Effektiv slanglängd: 3m**

**Beställningsdata**

Ordernummer	080239 3
GTIN	4062406523770
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka.
Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive **GARANT säkerhets-snabbkoppling av stål** och stål-nippel.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Invändig slang-Ø	11 mm
utvändig slang-Ø	16 mm
Effektiv slanglängd	3 m
Produktslag	Slang

