

Garant**Polyuretanslangsansats med säkerhetskoppling av stål Ø 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 10m****Beställningsdata**

Ordernummer	080243 10
GTIN	4062406524012
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återullningskraft. Lämplig för oljad tryckluft.

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stålnippel.

Teknisk beskrivning

Effektiv slanglängd	10 m
Invändig slang-Ø	11 mm
Anslutning slangnippel	1/4 tum
utvändig slang-Ø	16 mm
Färg	blå
Maximalt arbetstryck	16 bar
Produktslag	Slang

Tillbehör

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080290 1/4