



Lyftögla Quick Lift DSR, Gäng-Ø: M20X2,5



Beställningsdata

Ordernummer	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt lyftögla av höghållfast stål Quick Lift DSR för inskruvning. Vridbar 360° och svängbar 180°. Tidsbesparing upp till 80 % jämfört med inskruvning av en klassisk lyftögla (DSR vs. Quick Lift DSR). **Vridbarhet under last.** Enkel hantering på grund av det rent mekaniska systemet. Underhållsfri, säker och tillförlitlig. Genom att trycka in skruvhuvudet kan man på några sekunder sätta fast Quick Lift-DSR i den invändiga gängan. Det fungerar helt mekaniskt genom hoptryckning av en fjäder.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

Teknisk beskrivning

Höjd skruvhuvud A	55 mm
Gänglängd L	30 mm
Öglans bredd E	55 mm
Gäng-Ø	M20x2,5

Höjd mellanpanel B	55 mm
Skruvhuvuddiameter C	60 mm
Nyckelvidd innersextant S	40 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	83 mm
Öglans tjocklek F	25 mm
vikt	2,6 kg
Lyftöglans bredd G	115 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	1,7 t
Produktslag	Lyftögla