



Lyftögla Quick Lift DSR, Gäng-Ø: M8X1,25



Beställningsdata

Ordernummer	086454 M8X1,25
GTIN	2050002053823
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Kompakt lyftögla av höghållfast stål Quick Lift DSR för inskruvning. Vridbar 360° och svängbar 180°. Tidsbesparing upp till 80 % jämfört med inskruvning av en klassisk lyftögla (DSR vs. Quick Lift DSR). **Vridbarhet under last.** Enkel hantering på grund av det rent mekaniska systemet. Underhållsfri, säker och tillförlitlig. Genom att trycka in skruvhuvudet kan man på några sekunder sätta fast Quick Lift-DSR i den invändiga gängan. Det fungerar helt mekaniskt genom hoptryckning av en fjäder.

OBS!:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd innersexkant S	18 mm
Gänglängd L	17,5 mm
Öglans tjocklek F	14 mm
Höjd skruvhuvud A	31 mm

Höjd mellanpanel B	30 mm
Öglans bredd E	27 mm
Bärförmåga WLL SF 5:1	0,25 t
vikt	0,3 kg
Lyftöglans bredd G	53 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D	38 mm
Gäng-Ø	M8×1,25
Skruvhuvuddiameter C	30 mm
Produktslag	Lyftögla