

HOLEX**HOLEX Pro Steel sats koniska försänkare med 3 spännytor nr 150184 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	150344 7
GTIN	4062406524548
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

OBS!:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Teknisk beskrivning

antal försänkare	7
Antal skär Z	3
Serie	Pro Steel

Beläggning	TiAIN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare