

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 100
GTIN	2050001735751
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Ø	100 mm
vikt	940 g
Gänga	M12 mm
nominell vidhäftningskraft	900 N
höjd	22 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Gänghylsa	ja
höjd med gänga	42 mm
Material yta	förzinkade

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet