

**Garant****Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 8,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191100 8,5
GTIN	4045197100498
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning. Breda, finslipade spånspår. Ytterst fin slipning av skären – ger rena ytor på arbetsstycket. För spår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

**OBS!:**

**Obs!** Endast för medfräsning.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	8,5 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,024 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Skärlängd $L_c$	19 mm
total längd L	69 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	42 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	gul
Produktslag	Spårfräsar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		