

Garant**Pinn-fräsar HSS-PM, TiAlN, Ø e8 DC: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191250 13
GTIN	4045197101143
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

Excentrisk avbackning.

För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

OBS!:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.

50 % bättre bearbetningskapacitet jämfört med 2-skäriga fräsar.

Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	13 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,024 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd L _c	26 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad

Hörfasvinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	138 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	83 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	64 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	64 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	55 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	110 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		