

**Garant****Spårfräsar, obelagd, Ø e8 DC: 22mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	191080 22
GTIN	4045197100276
Artikelklass	11W

## Beskrivning

**Utförande:**Totallängd enligt **DIN 844 lång**.Skärlängd enligt **DIN 844 kort**.

Ändskärsgeometri för rampning.

**Användningsdata:**För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

## Teknisk beskrivning

Skär-Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,054 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	38 mm
totallängd L	141 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
vått maximal	lämplig		