

**Garant****Pinn-fräsar, obelagd, Ø e8 DC: 7mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	1913207
GTIN	4045197101693
Artikelklass	11W

## Beskrivning

**Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

**Excentrisk avbackning.**

- **Breda, finslipade spånspår**
- **Ytterst fin slipning av skären – bidrar till mycket rena ytor på arbetsstycket.**
- **Speciell spånvinkel för aluminium.**

**OBS!:**

För fräsning av kilspår.

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,02 mm
Skär-Ø $D_c$	7 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
totallängd L	66 mm
Skärlängd $L_c$	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	42 grad
Hörnfavinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		