

Garant**Pinn-fräsar, obelagd, Ø e8 DC: 22mm**

Beställningsdata

Ordernummer	191320 22
GTIN	4045197101792
Artikelklass	11W

Beskrivning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.

Excentrisk avbackning.

- **Breda, finslipade spånspar**
- **Ytterst fin slipning av skären – bidrar till mycket rena ytor på arbetsstycket.**
- **Speciell spånvinkel för aluminium.**

OBS!:

För fräsning av kilspår.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,058 mm
Skär-Ø D_c	22 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	104 mm
Skärlängd L_c	38 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	42 grad
Hörnfasvinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		