



Bitsinsatsset 3/8 tum fyrkant, VDE-isolerade 10 delar, Antal skruvmejslar: 10



Beställningsdata

Ordernummer	633996 10
GTIN	4013288210234
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Bitsfästessats **helisolerade upp till 1000 V** enligt **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.
Anordning på robust textilrem för fastsättning med medföljande kardborrband på t.ex. vägg, hyllställ, verkstadsvagn eller Wera 2go verktygstransportsystem.

Användningsdata:

För insexskruvar M2 – M5.
För invändiga Torx®-skruvar M4–M8.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

leveransinnehåll:

Skrivdragarinsatser sexkant VDE-isolerade: 4 st storlek 4; 5; 6; 8 mm
Skrivdragarinsatser för Torx® VDE-isolerade: 6 st storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Förvaring i: Textilrem

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Antal delar	10

fyrkantsfäste	3/8 tum
tillverkarens beteckning	Rem B VDE 1
Längd	230 mm
Bredd	85 mm
höjd	80 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats