


Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9035, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273500 4 |
| GTIN | 4062406530907 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| Spårbredd w | 4 mm |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,12 mm/v |
| Hörnradie | 0,25 mm |
| Primäranvändning | P |
| Sort | HB9035 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 160 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 110 m/min | P |
| GG(G) | begränsat lämplig | 80 m/min | K |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | lämplig | | |
| intermittent | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |