

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273505 2
GTIN	4062406531126
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,25 mm
Spårbredd w	2 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		