

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273505 5 |
| GTIN | 4062406531188 |
| Artikelklass | 21J |

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------------------------|
| Spårbredd w | 5 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,15 mm/v |
| Hörnradie | 0,25 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Primäranvändning | M |
| Sort | HB9140 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | begränsat lämplig | 120 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | begränsat lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | begränsat lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | begränsat lämplig | 90 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | begränsat lämplig | 70 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 80 m/min | M |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | begränsat lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |