

**Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum, Typ: 3/8****Beställningsdata**

Ordernummer	635176 3/8
GTIN	4000896235063
Artikelklass	630

**Beskrivning****Utförande:**

Med omställningsspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 4°.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till :**

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 90

**Teknisk beskrivning**

fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	200 mm
Antal tänder	90
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Produktslag	Spärrhuvud

