



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Ackumulator, Typ: 71293361



### Beställningsdata

Ordernummer	077815 71293361
GTIN	
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo).

- **Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.**

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

#### leveransinnehåll:

Tillbehörssset med 30 delar, 1 st utsugsanordning, 1 st verktygsväska av plast.

Inkl. 1 st snabbbladdare ALG 80, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V / 3 Ah).

Tillbehörssset med 30 delar som består av: 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 1 st perforerat slipark (K60, K80, K120, K180).

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073834 – 073845.

## Teknisk beskrivning

batterikapacitet	3 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	AMM 500 PLUS TOP
Batterispänning	18 V
vikt	1,8 kg
verktygsfäste	Starlock, Starlock Plus
excenterfrekvens	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Antal ingående batterier	2
Amplitud (oscillationsrörelse)	2 × 1,7 grad
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Produktslag	Oscillerare

## Tillbehör

E-Cut sågbladssortiment, Wood + Metal6 delar Utförande SET	077848 SET
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077867 75
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsågblad, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077827 100
Segmentsågblad, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077836 85
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 85 mm	077838 85
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077838 100
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 100 mm	077839 100
Sågklinga, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077834 85

Sågklinga, helt i HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077835 85
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077830 75
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077829 90
Segmentsågblad, Diamant sågblads-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsågblad, HM sågblads-Ø 90 mm	077828 90
E-Cut sågbladssortiment, MiniCutTredelad Utförande SET	077859 SET