

**Stickstålsplatta Höger, HB9140, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273530 3
GTIN	4062406531263
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,25 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
Spårbredd w	3 mm
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	Höger

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		