

**Garant****SNHX 1103 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 218583 UNI    |
| GTIN         | 4062406537913 |
| Artikelklass | 21A           |

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

**Teknisk beskrivning**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Fasbredd            | 0,25 mm   |
| Sort                | HB7835    |
| Typ                 | UNI       |
| skärtjocklek E      | 3,18 mm   |
| ISO-kod vändskär    | SNHX 1103 |
| Skärmaterial        | VHM       |
| plattans tjocklek   | 2,7 mm    |
| För spårbredd $a_p$ | 5 mm      |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4                     |
| Produktlag       | Vändskär för fräsning |