

**Garant****SNHX 12045 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218603 UNI
GTIN	4062406537937
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

**Teknisk beskrivning**

Sort	HB7835
Fasbredd	0,25 mm
Typ	UNI
skärtjocklek E	4,76 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 12045
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,5 mm
För spårbredd $a_p$	8 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning