

**Garant****SNHX 1102 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

**Teknisk beskrivning**

Typ	UNI
Sort	HB7835
Fasbredd	0,25 mm
skärtjocklek E	2,38 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1102
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	2,3 mm
För spårbredd $a_p$	4 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning