

Garant**SNHX 1102 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 218575 UNI |
| GTIN | 4062406537968 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren. Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-----------|
| Sort | HB7835 |
| Typ | UNI |
| Fasbredd | 0,25 mm |
| skärtjocklek E | 2,38 mm |
| ISO-kod vändskär | SNHX 1102 |
| Skärmaterial | VHM |
| plattans tjocklek | 2,3 mm |
| För spårbredd a_p | 4 mm |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktlag | Vändskär för fräsning |