

Garant**SNHX 1203 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218595 UNI
GTIN	4062406537999
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

Teknisk beskrivning

Sort	HB7835
Typ	UNI
Fasbredd	0,25 mm
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1203
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,2 mm
För spårbredd a_p	6 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning