

Garant**SNHX 1207 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för a_e max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

Teknisk beskrivning

Sort	HB7835
Fasbredd	0,25 mm
Typ	UNI
skärtjocklek E	7,94 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1207
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	7 mm
För spårbredd a_p	12 / 16 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning