



## Klimatmätare CO<sub>2</sub>-sats med Bluetooth, Typ: CO<sub>2</sub>



### Beställningsdata

Ordernummer	474167 CO <sub>2</sub>
GTIN	4029547019401
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Klimatmätare Testo 440 CO<sub>2</sub>-sats med Bluetooth **för bedömning av rumsluftkvaliteten**. CO<sub>2</sub>-sond med Bluetooth inkl. temperatur- och fuktsensor.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Klimatmätare nr 474141 storlek 440, 3 st Mignon-batterier typ AA, USB-kabel, CO<sub>2</sub>-sond nr 474157 storlek CO<sub>2</sub>, väska nr 474158 och kalibreringsprotokoll.

### Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 54
Antal ingående batterier	3
Batterityp	AA
mätområde	0 – 10000

Noggrannhet (ppm + % av mätvärdet)	$\pm 50 + 3 \% (0 - 5000 \text{ ppm}) \pm 100$ $+ 5 \% (0 - 10\,000 \text{ ppm}) \text{ ppm}$
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Minne	7500 mätprotokoll
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Klimatmätare