



Diamantkapskiva 4 i 1 PREMIUM*** Premium, skiv-Ø: 230mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 569736 230 |
| GTIN | 9003173029473 |
| Artikelklass | 53T |

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

Maximal kapacitet och livslängd tack vare ny segmentteknik med optimerad kornfördelning. 20–30 % snabbare snitt och samtidigt **mindre vibrationer och rena skärkanter**. För **universell användning** i betong, granit, nötande material och armerad betong. **Beläggningshöjd 14 mm.**

Utförande reklamtext:

Diamantkapskivor för **torr och våt kapning**. Hål-Ø 22,23 mm.

Maximal prestanda och livslängd med rena snitt. **Universell användning** på betong, granit, nötande material och stål.

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/ klinker, keramik, stål med mera.

Material:

Optimerad för: betong, natursten, tegel, porbetong.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------------------|
| hål-Ø | 22,23 mm |
| skiv-Ø | 230 mm |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| optimerad för material | Sten |
| Form | 41 |
| Formbeskrivning | rak |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Kapskiva |