



## Lamellslipkiva POLIFFAN-STRONG (ZA) för stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	566322 40
GTIN	4007220777886
Artikelklass	55P

### Beskrivning

#### Utförande:

Lamellslipkiva för krävande bearbetning.

Patenterat utförande med **stor beläggningstjocklek** för **hög avverkningskapacitet** och **lång användningstid**.

### Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	konvex
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipkiva

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		