




Lamellslipkiva POLIFFAN-STRONG (ZA) för stål, Ø 125 mm, Kornstorlek: 50



Beställningsdata

Ordernummer	566322 50
GTIN	4007220777893
Artikelklass	55P

Beskrivning

Utförande:

Lamellslipkiva för krävande bearbetning.

Patenterat utförande med **stor beläggningstjocklek** för **hög avverkningskapacitet** och **lång användningstid**.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	125 mm
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipkiva

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		