


Garant**Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303473 10
GTIN	4062406531072
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån $V = 10 \text{ mm}$) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrar, brotschning och finfräsning

Leveransvillkor:

Inkl. längdinställningsskruv och sexkantnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
$\varnothing D_2$	30 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	63 mm
gängaM	M8×1
L_2	44,5 mm
Utvändig- $\varnothing D$	44,5 mm

Spännhylsa D ₁	10 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck