


**Garant****Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form ADB, BT 40, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303473 6
GTIN	4062406531058
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån  $V = 10 \text{ mm}$ ) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor används.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning och finfräsning

**Leveransvillkor:**

Inkl. längdinställningsskruv och sexkantnyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

gängaM	M5
utkragningslängd A-mått	90 mm
$L_2$	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	63 mm
Utvändig- $\varnothing D$	44,5 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck