


Garant**Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302043 8
GTIN	4062406544324
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Rundgång $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borring, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32:
reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
L ₂	30 mm
utkragningslängd A-mått	80,5 mm
gängaM	M6
Effektiv längd L ₁	61,5 mm

Utvändig-Ø D	49,5 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Ø D ₂	28 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck