

**Garant****Hydro-Dehn spannchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302053 16
GTIN	4062406544393
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Rundgång  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Kylvätsketryck upp till 80 bar.

**Användningsdata:**

För borring, brotschning och finfräsning

**Specialtillbehör:**

Anslagsskruv för direkt inspanning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.  
Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-spännnyckel nr 308810 – 308830, storlek 12; 20; 32:  
reduceringshylsa nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

L <sub>2</sub>	33 mm
Utvändig-Ø D	49,5 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
gängaM	M12×1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	61,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
justersträcka V	10 mm
utkragningslängd A-mått	80,5 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck