


Garant**Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 307513 10 |
| GTIN | 4062406544447 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spänhål.

Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| L ₃ | 41 mm |
| gängaM | M8×1 |
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 10 mm |
| justersträcka V | 10 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| L ₂ | 35 mm |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm |
| fäste | HSK-A 63 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Invändig | ja, med max. 80 bar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 10 mm

343720 10