


**Garant****Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307523 12
GTIN	4062406544508
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

**Användningsdata:**

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

**Specialtillbehör:**

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

**OBS!:**

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	95 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
justersträcka V	10 mm
L <sub>3</sub>	40 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
passande reducerhylsa	302135; 302140; 302145; 302147
gängaM	M10×1
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 12 mm	343720 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4