


**Garant****Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307523 20
GTIN	4062406544522
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

**Användningsdata:**

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

**Specialtillbehör:**

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

**OBS!:**

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
L <sub>2</sub>	59 mm
passande reducerhylsa	302155; 302160; 302165; 302150
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
justersträcka V	10 mm
gängaM	M16×1

utkragningslängd A-mått	105 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
L <sub>3</sub>	48 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

## Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10

Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 20 mm	343720 20
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6