


Garant**Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307523 32
GTIN	4062406544539
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

gängaM	M16×1
justersträcka V	10 mm
passande reducerhylsa	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
Spännhylsa D ₁	32 mm
L ₃	60 mm

L ₂	62 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
Utvändig-Ø D	67 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 32 mm	343720 32
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8