

REGO-FIX▲**ER 32-spänntång secuRgrip utdragssäkring, spänn-Ø d: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309422 12
GTIN	2050002050044
Artikelklass	33B

Beskrivning**Utförande:**

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.

Helt härdad och slipad.

Ungefärlig längdförinställning möjlig via en inbyggd skruv i spänntångens botten.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

- **Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**
- **Spänntångens vibrationsdämpande effekt.**
- **Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.**
- **Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.**

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.

Klicka först in spänntången i spännmuttern. Skruva därefter in fräsen till önskad längd (lägg om det inte har gjorts an längdinställningsskruven lätt mot fräsen).

Passar till:

Alla hårdmetallfräsar med standard Weldon-yta.

Specialtillbehör:

Gänginsats nr 309426.

OBS!:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	12 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	med utdragssäkring
Utvändig-Ø D	33 mm
totallängd L	50,4 mm
Produktslag	Spännhylsa