

REGO-FIX▲**Gänginsats för ER-spänntång secuRgrip utdragssäkring, För spänndiameter d: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309426 10
GTIN	2050002050099
Artikelklass	33B

Beskrivning**Utförande:**

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.

Gänginsats av metall, TiN-belagd.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

- **Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**
- **Spänntångens vibrationsdämpande effekt.**
- **Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.**
- **Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.**

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.

Passar till:

ER-spänntång secuRgrip® nr 309422 och 309423.

OBS!:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	10 mm
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Typ	med utdragssäkring
Produktslag	Spännhylsa