

REGO-FIX▲**Gänginsats för ER-spänntång secuRgrip utdragssäkring, För spänndiameter d: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309426 16 |
| GTIN | 2050002050112 |
| Artikelklass | 33B |

Beskrivning**Utförande:**

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.

Gänginsats av metall, TiN-belagd.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

- **Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**
- **Spänntångens vibrationsdämpande effekt.**
- **Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.**
- **Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.**

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.

Passar till:

ER-spänntång secuRgrip® nr 309422 och 309423.

OBS!:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------------|
| nom. spänn-Ø d | 16 mm |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Typ | med utdragssäkring |
| Produktslag | Spännhylsa |