

Mahr**Digital finmätklocka Millimess, Typ: 2000W****Beställningsdata**

Ordernummer 434671 2000W

GTIN 4059192064303

Artikelklass 43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt finmätur med mycket hög noggrannhet i ett induktivt mätsystem vid upplösning 0,1 µm. Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). **Displayen kan vridas 280°.**

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nät-del med stickkontakt för USB.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass IP 64

mätkraft	0,8 - 1 N
Serie	Millime
mätområde	± 1 mm
Energiförsörjning	Batteridriv
Kalibrering	C3
Mätfunktion dynamisk	nej
Mätfunktion statisk	ja
valbar avläsning	0,0001 mm
valbar avläsning	0,002 mm
valbar avläsning	0,005 mm
valbar avläsning	0,001 mm
valbar avläsning	0,01 mm
valbar avläsning	0,0005 mm
valbar avläsning	0,0002 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
sifferhöjd	11,5 mm
felgräns (L = mätlängd i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Repeternoggrannhet fw	0,1 µm
Reverseringsområde fu	0,3 µm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	Finmätur

Tjänster

DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ	023190 FZ
KalibreringFinmätur Typ FZ	023180 FZ

