

 Mahr

Digital finmätlocka Millimess, Typ: 2000WI



Beställningsdata

Ordernummer	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt finmätur med mycket hög noggrannhet i ett induktivt mätsystem vid upplösning 0,1 µm. Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). **Displayen kan vridas 280°**. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nätdel med stickkontakt för USB.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2. i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

mätkraft	0,8 - 1 N
Serie	Millimess
IP-skyddsklass	IP 64
Kalibrering	C3
mätområde	± 1 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
valbar avläsning	0,005 mm
valbar avläsning	0,0005 mm
valbar avläsning	0,0001 mm
valbar avläsning	0,0002 mm
valbar avläsning	0,002 mm
valbar avläsning	0,01 mm
valbar avläsning	0,001 mm
Mätfunktion statistisk	ja
Mätfunktion dynamisk	nej
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	Digimatic-gränssnitt
sifferhöjd	11,5 mm
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
felgräns (L = mätlängd i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Repeternoggrannhet fw	0,1 µm
Reverseringsområde fu	0,3 µm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	Finmätur

Tjänster

KalibreringFinmätur Typ FZ	023180 FZ
DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ	023190 FZ