

 Mahr

## Digital finmätklocka Millimess, Typ: 2001W



### Beställningsdata

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ordernummer | 434671 2001W |
|-------------|--------------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4059192064327 |
|------|---------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Artikelklass | 43A |
|--------------|-----|

### Beskrivning

#### Utförande:

Digitalt finmätur med mycket hög noggrannhet i ett induktivt mätsystem vid upplösning 0,1  $\mu\text{m}$ . Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). **Displayen kan vridas 280°**. Dessutom med analog visning.

#### Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nätdel med stickkontakt för USB.

#### Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2.

### Teknisk beskrivning

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kalibrering                  | C3                   |
| IP-skyddsklass               | IP 64                |
| Serie                        | Millimes             |
| Energiförsörjning            | Batteridrivna        |
| mätkraft                     | 0,8 - 1 N            |
| mätområde                    | ± 1 mm               |
| valbar avläsning             | 0,005 mm             |
| valbar avläsning             | 0,01 mm              |
| valbar avläsning             | 0,001 mm             |
| valbar avläsning             | 0,002 mm             |
| valbar avläsning             | 0,0005 mm            |
| valbar avläsning             | 0,0001 mm            |
| valbar avläsning             | 0,0002 mm            |
| Mätfunktion dynamisk         | ja                   |
| Mätfunktion statisk          | ja                   |
| datautgång                   | USB-gränssnitt       |
| datautgång                   | Digimatic-gränssnitt |
| sifferhöjd                   | 9 mm                 |
| felgräns (L = mätlängd i mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm |
| Reverseringsområde fu        | 0,3 µm               |
| Repeternoggrannhet fw        | 0,1 µm               |
| omkopplingsbar avläsning     | mm / tum             |
| Preset-funktion              | ja                   |
| Mätteknik                    | digital              |
| Produktslag                  | Finmätur             |

## Tjänster

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ | 023190 FZ |
| KalibreringFinmätur Typ FZ      | 023180 FZ |

