



Digital finmätklocka Millimess, Typ: 2001WI



Beställningsdata

Ordernummer	434671 2001WI
-------------	---------------

GTIN	4059192064334
------	---------------

Artikelklass	43A
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

Digitalt finmätur med mycket hög noggrannhet i ett induktivt mätsystem vid upplösning 0,1 μm . Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). **Displayen kan vridas 280°**. Dessutom med analog visning.

Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nätdel med stickkontakt för USB.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2. i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 64
Serie	Millimess
Kalibrering	C3
mätområde	± 1 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätkraft	0,8 - 1 N
valbar avläsning	0,002 mm
valbar avläsning	0,0001 mm
valbar avläsning	0,005 mm
valbar avläsning	0,0005 mm
valbar avläsning	0,001 mm
valbar avläsning	0,0002 mm
valbar avläsning	0,01 mm
Mätfunktion statistisk	ja
Mätfunktion dynamisk	ja
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
sifferhöjd	9 mm
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
felgräns (L = mätlängd i mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Reverseringsområde fu	0,3 µm
Repeternoggrannhet fw	0,1 µm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	Finmätur

Tjänster

DAkS-kalibreringFinmätur Typ FZ	023190 FZ
KalibreringFinmätur Typ FZ	023180 FZ