

**Garant****Pinn-fräsar, obelagd, Ø e8 DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191320 14
GTIN	4045197101754
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

**Excentrisk avbackning.**

- **Breda, finslipade spånspar**
- **Ytterst fin slipning av skären – bidrar till mycket rena ytor på arbetsstycket.**
- **Speciell spånvinkel för aluminium.**

**OBS!:**

För fräsning av kilspår.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	3
Matning $f_z$ för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,041 mm
Skär-Ø $D_c$	14 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	83 mm
Skärlängd $L_c$	26 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	42 grad
Hörnfasvinkel	90 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Typ	W
Invändig	nej
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		