

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302313 8
GTIN	4062406544690
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	21 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	27 mm

fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
	302415 20/8

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/8 mm

Dragtappartätad, form A passar för konor 50

308610 50

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50

308615 50

Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50

308785 50

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Dragtappartätad, form B passar för konor 50

308620 50

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50

308830 50

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50

308795 50

Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50

308720 50