

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302313 20
GTIN	4062406544737
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,

krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D ₁	20 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	41 mm
Ø D ₂	33 mm

fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50

Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50