

Garant**Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302413 12/4
GTIN	4062406544751
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utan längdinställningsskruv, **medel**.

Användningsdata:

För användning i krypchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	4 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Ø D ₂	8 mm
totallängd L	210 mm
Produktnamnsattribut	L = 210 mm
Produktslag	förlängningsstång