

**Garant****ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck, för ER: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	309617 20
GTIN	4062406545048
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.  
Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft.

**Passar till :**

Precisions-ER-spännhylschuck nr 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min<sup>-1</sup>

totallängd L: 22,6 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Gänga: M28×1

max. åtdragningsmoment: 80 Nm

**Teknisk beskrivning**

Gänga	M28×1
Utvändig-Ø D	38 mm
för ER	20 mm
totallängd L	22,6 mm
max. åtdragningsmoment	80 Nm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter